



CLIP top 155°

Aplicaciones especiales

www.blum.com

 **blum**[®]

CLIP top 155°

 blum®

Aplicación de inglete



Aplicaciones de ranuras



Grandes recubrimientos de laterales



Descripción

- Bisagra enteramente metálica, niquelada
- Ángulo de apertura de 155°
- Para aplicaciones especiales (p.e. inglete, ranura, recubrimiento del frente máx. etc.)
- Bisagra para entrada 0 para armarios con cajones interiores o entrepaños
- Ajuste cómodo de la profundidad con espiral
- Compatible con las bases existentes
- Con o sin automatismo de cierre (muelle)
- Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta en el cuerpo de mueble
- Ajuste en 3 dimensiones (con la base correspondiente)
- Con **INSERTA** además montaje sin herramientas de la bisagra en la puerta

Información de pedido

Recubrimiento angular Bisagra de entrada 0			
	Cazoleta INSERTA		Ref.
	Cazoleta de zinc con muelle	71T7540N01	
	Cazoleta de zinc sin muelle	70T7540NT1	

Recubrimiento central			
	Cazoleta INSERTA		Ref.
	Cazoleta de zinc con muelle	71T7640N01	
	Cazoleta de zinc sin muelle	70T7640NT1	

Montaje interior			
Utilice las bisagras para recubrimiento central/doble y una base elevada de 9 mm			

Cazoleta Tornillos			
	Cazoleta de zinc con muelle	71T7500N	
	Cazoleta de zinc sin muelle	70T7500NTL	

Cazoleta Tornillos			
	Cazoleta de zinc con muelle	71T7600N	
	Cazoleta de zinc sin muelle	70T7600NTL	

Cazoleta Encajar a presión			40	MZM.0040
	Cazoleta de zinc con muelle			71T7530N

BLUMOTION 973A			
			973A7000

BLUMOTION 973A			
			973A7000




Tapas			
Acero	niquelado		
sin impresión		70.7503	
Serigrafía		70.7503.BP	
Si se usa BLUMOTION 973A, no se precisa tapa.			

Tapas			
Acero	niquelado		
sin impresión		70.7503	
Serigrafía		70.7503.BP	
Si se usa BLUMOTION 973A, no se precisa tapa.			

Accesorios			
Tornillos aglo para el montaje de la cazoleta			
	3,5 x 15 mm		609.1500
	3,5 x 17 mm		609.1700

Limitador de apertura 110°			
	Plástico		70T7503N

Planificación




Alcances del ajuste		
máx. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	- 2.0 + 3.0 mm
ver las bases		


CLIP top 155°



Aplicaciones especiales




Inglete circulante



Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm


Limitador del ángulo de apertura



Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura




Bisagra para recubrimiento central


Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

* Medida en bases con medida A = 37 mm




Inglete lateral



Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm


Limitador del ángulo de apertura



Bisagra para recubrimiento central

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura




Bisagra para recubrimiento central



Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

* Medida en bases con medida A = 37 mm




Inglete lateral con recubrimiento grande






Bisagra para recubrimiento angular	
Base 0 mm	
Limitador del ángulo de apertura	70T7503N

	70T7503N

* Medida en bases con medida A = 37 mm



Aplicaciones de ranuras




Situación de cuerpo	X	Y
	max. 18	max. 28
	max. 20	max. 30
	max. 25	max. 35
Bisagra para recubrimiento central		
Base	175H9160	
Limitador del ángulo de apertura	70T7503N	


Situación de cuerpo	X	Y
	max. 16	max. 29
	max. 17	max. 30
	max. 17	max. 30
Bisagra para recubrimiento central		
Base	175H9160	
Limitador del ángulo de apertura	70T7503N	

Situación de cuerpo	X	Y
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
	max. 8	max. 24
Bisagra para recubrimiento central		
Base	175H9160	
Limitador del ángulo de apertura	-	

* Medida en bases con medida A = 37 mm



Materiales finos sobresalientes




Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—




Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm


Limitador del ángulo de apertura

70T7503N

* Medida en bases con medida A = 37 mm



Materiales duplicados finos




Bisagra para recubrimiento angular

Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—



Bisagra para recubrimiento angular


Base 0 mm

Limitador del ángulo de apertura

—


* Medida en bases con medida A = 37 mm

Máx. espesores del frente



TB	max. FS	min. F
3	24	0
4	24	0
5	24	0
6	23	0
7	23	0
8	23	0

Bisagra para recubrimiento angular
Base 0 mm
Limitador del ángulo de apertura —




TB	max. FS	min. F
3	28	2
4	27	2
5	27	2
6	26	2
7	25	2
8	25	1

Bisagra para recubrimiento angular
Base 0 mm
Limitador del ángulo de apertura **70T7503N**

F Juego
FS Espesor del frente
TB Distancia de perforación de cazoleta

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Máx. recubrimiento frontal



Bisagra para recubrimiento angular
Base 0 mm
Limitador del ángulo de apertura **70T7503N**

En cuerpos de muebles aislados se puede elegir el espesor del frente a voluntad

En frentes en batería o solución de canto en la pared recomendamos de hacer una prueba.

* Medida en bases con medida A = 37 mm

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Hoechst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

