

Memo

CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链

铰杯深度虽浅, 但功能一应俱全

BLUMOTION

by Blum


CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°

铰链将技术与舒适的操作体验完美融合

“一应俱全”是 CLIP top BLUMOTION 可利调®阻尼铰链的特质, CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链自然也延续了这一优势: 微小空间内蕴藏的精湛技术、国际上屡获殊荣的设计以及舒适的操作体验。铰杯中集成了 BLUMOTION 阻尼技术。

CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链的铰杯钻孔深度仅需 11.5 mm, 所以这款铰链可以安装在 15 mm 以上厚度的面板上。如果柜门较小或较轻, 只需通过铰杯处的一个开关就能随时关闭 BLUMOTION 阻尼, 依旧可实现出色的运动质量。

隐于细节的绝佳品质



轻柔顺滑的关闭效果——不受关闭速度和柜门大小的影响



设有能够关闭 BLUMOTION 阻尼的开关



钻孔深度仅 11.5 mm, 适用于 15 mm 以上的门厚




阻尼功能集成在铰杯微小的空间内

www.blum.com

 **blum** 百隆®

加工舒适便捷



铰杯的钻孔深度仅需 11.5 mm 就够了。



免工具，简便且快速——这是 CLIP 可利搭®快装技术的最大特点。



和谐的面板柜体接缝——通过三维调节轻松实现。

铰杯的固定

CLIP top BLUMOTION 107° 可利调®阻尼107°铰链可选用以下固定方式：EXPANDO 胀塞胀紧式、螺丝拧入式或机装压入式。如果是机装压入式，请选用敲锤或冲模安装铰链。

安装底座

CLIP top BLUMOTION 可利调®阻尼铰链可搭配采用 CLIP 可利搭®快装技术的所有现有安装底座。

其他集成了 BLUMOTION 阻尼的铰链

- CLIP top BLUMOTION 110° 可利调®阻尼110° 铰链
- 厚门铰链、转角柜门铰链和角度铰链
- 155° 平行门大角度铰链
- 用于厚门的 125° 平行门铰链
- 用于薄门的铰链
- CRISTALLO 镜子/玻璃门铰链
- 铝框门铰链

i

优势一览

- 铰杯中集成了 BLUMOTION 阻尼
- 根据需要可关闭 BLUMOTION 阻尼
- 铰杯钻孔仅需 11.5 mm
- 适用于 15 mm 以上门厚
- 成熟便捷的安装和调节技术
- 可使用现有的 CLIP 可利搭®铰链安装底座和加工工具