

EXPANDO

www.blum.com



Memo



Γρήγορη συναρμολόγηση με διαχωρισμένα ούπατ (EXPANDO)

Χάρη στις προσυναρμολογημένες βίδες και τα ούπατ, η συναρμολόγηση με EXPANDO είναι γρήγορη και εύκολη. Μερικές γρήγορες στροφές και το ούπατ ασφαλίζει στη θέση διάτρησης.

Πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- Γρήγορη συναρμολόγηση με διαχωρισμένα ούπατ (EXPANDO) για την κεφαλή και το τακάκι
- Ασφαλής συγκράτηση στη θέση διάτρησης
- Συναρμολόγηση με το χέρι – δεν χρειάζονται μηχανήματα

i

Στήριξη EXPANDO



Η διάμετρος διάτρησης για το διαχωρισμένο ούπατ EXPANDO είναι 8 mm για τον μεντεσέ και 5 mm για το τακάκι.



Το εξάρτημα τοποθετείται χρησιμοποιώντας προσυναρμολογημένα ούπατ EXPANDO.



Η συναρμολόγηση είναι εύκολη. Χρειάζονται μόνο μερικές στροφές.



Τα ούπατ EXPANDO διασφαλίζουν ασφαλή συγκράτηση στη θέση διάτρησης.



CLIP top BLUMOTION	Πλήρες πάτημα 	Διπλή εφαρμογή 	Ένθετη εφαρμογή 
Μεντεσές 110°	71B358E	71B368E	71B378E
Ειδικός μεντεσές 110°	73B358E	–	–
Μεντεσές 107°	75B158E	75B168E	75B178E
Μεντεσές 155°	71B758E	71B768E	–
Μεντεσές προφίλ πόρτας 95°	71B958E	71B968E	71B978E
CLIP top BLUMOTION			Ένθετο 
Μεντεσές τυφλής γωνίας	–	–	79B958E
CLIP top BLUMOTION	Μισό πάτημα 	Πάτημα 	Μέγιστο πλήρες πάτημα 
Γωνιακός μεντεσές +45°	79B9688E	79B3588E	79B9488E
Γωνιακός μεντεσές +37°	–	79B9587E	–
Γωνιακός μεντεσές +30°	–	79B9586E	–
Γωνιακός μεντεσές -15°	–	–	79B3483E

CLIP top	Πλήρες πάτημα 		Διπλή εφαρμογή 		Ένθετη εφαρμογή 	
	Με ελατήριο	Χωρίς ελατήριο	Με ελατήριο	Χωρίς ελατήριο	Με ελατήριο	Χωρίς ελατήριο
Μεντεσές 120°	–	70T558E.TL	–	–	–	–
Μεντεσές 110°	71T358E	70T358E.TL	71T368E	70T368E.TL	71T378E	–
Ειδικός μεντεσές 110°	73T358E	–	–	–	–	–
Μεντεσές 107°	75T158E	74T158E.TL	75T168E	–	75T178E	–
Μεντεσές CLIP 100°	71M258E	–	71M268E	–	71M278E	–
Μεντεσές 155°	–	70T758E.TL	–	–	–	–
Μεντεσές 170°	71T658E	70T658E.TL	71T668E	–	–	–
Μεντεσές προφίλ πόρτας 95°	71T958E	–	–	–	–	–
CLIP top					Ένθετο 	
Μεντεσές τυφλής γωνίας	–		–		79T958E	78T958E.TL
CLIP top	Γωνιακό ντουλάπι με σπαστή πόρτα 					
Μεντεσές σπαστού συστήματος	79T853E		–		–	

Τακάκια CLIP	Οριζόντιο 20/32 	Οριζόντιο 22/32 	Σταυρός 37/32 	Σταυρός 28/32 
Τακάκι έκκεντρου μηχανισμού 0 mm	177H3100E	177H5400E	174H7100E	—
Τακάκι έκκεντρου μηχανισμού 3 mm	177H3130E	177H5430E	174H7130E	—
Τακάκι έκκεντρου μηχανισμού 0 mm (Ø 10 mm)	177H3100E10	—	—	—
Τακάκι έκκεντρου μηχανισμού 3 mm (Ø 10 mm)	177H3130E10	—	—	—
Τακάκι επιμήκους οπής 0 mm	—	—	174E6100.01	174E6300
Τακάκι επιμήκους οπής 3 mm	—	—	174E6130.01	—
Τακάκι έκκεντρου μηχανισμού για διπλές εφαρμογές 0 mm	—	—	174H710ZE	—
Τακάκι έκκεντρου μηχανισμού για διπλές εφαρμογές 3 mm	—	—	174H713ZE	—
Τακάκι επιμήκους οπής για διπλές εφαρμογές 0 mm	—	—	174E610Z	—

MODUL	Πλήρης πάτημα 	Διπλή εφαρμογή 	Ένθετη εφαρμογή 
Μεντεσές 100°	91M258E	91M268E	—
Μεντεσές 170°	91A658E	—	—
Σετ MODUL	Πλήρης πάτημα 	Διπλή εφαρμογή 	Ένθετη εφαρμογή 
Μεντεσές 100° + τακάκι 0 mm	91M258E.E0	91M268E.E0	91M278E.E0
Μεντεσές 100° + τακάκι 3 mm	91M258E.E3	—	—
Μεντεσές 107° + τακάκι 0 mm	95M158E.E0	—	—
Μεντεσές 170° + τακάκι 0 mm	91A658E.E0	—	—
Μεντεσές 170° + τακάκι 3 mm	91A658E.E3	—	—

Τακάκια MODUL	Σταυρός 37/32 		
Τακάκι επιμήκους οπής 0 mm	194E6100.ED		
Τακάκι επιμήκους οπής 3 mm	194E6130.ED		

BLUM HELLAS SA
19ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ -
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ - ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 27 51 131
Fax: +30 210 27 51 777
E-Mail: info.gr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Κατασκευαστές υλικών
επιπλοποιίας
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

