

AVENTOS HK-XS

voor inliggende toepassingen

www.blum.com




Memo

De kleine klapdeur
AVENTOS HK-XS kan ook
worden uitgevoerd als inlig-
gende toepassing. Daardoor
ontstaat interessante vormge-
vingsspeelruimte voor hoog-
waardige meubelbouw. Naast
de veranderde planningsma-
ten moet enkel nog rekening
worden gehouden met het
gebruik van scharnieren met
gebogen arm. Voor een opti-
male beweging adviseren wij
CLIP top BLUMOTION-schar-
nieren.




Planning

Boorpositie



$$H = 155 + D + SOB$$


Nodige ruimte



* Frontaanslag vereist

** min. 200 mm met zichtbare kastophangers

Nodige ruimte



$$Y = (FH - a) \times 0.3 - 18$$

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

D	Montageplaten-afstand	P	Demper	FD	Frontdikte
SOB	Dikte corpusbovenbodem	LH	Corpusbinnenhoogte	FH	Fronthoogte


AVENTOS HK-XS



voor inliggende toepassingen

Planning

Frontverwerking



Houten fronten en brede alukaderdeuren¹⁾

Ø 3.5 x 15 mm

Aantal scharnieren


3 scharnieren vanaf corpusbreedte 900 mm of vanaf prestatiefactor 1800
4 scharnieren vanaf corpusbreedte 1200 mm of vanaf prestatiefactor 2700

¹⁾ Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) gebruiken.
Voor brede alukaderdeuren 2 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken.

D Montageplaten-afstand



F Voeg

Minimale voeg (F) voor fronten met frontradius (R = 1 mm) bij fabrieksinstelling voor CLIP top BLUMOTION 110°/ CLIP top 110°



		Frontdikte FD											
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
Topboorafstand TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wij raden een proefopstelling aan	
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
		Extra voor + 2 mm zijdelingse verstelling											
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°



CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

Topboorafstand TB

Frontopdek														
										-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														

Montageplaten-afstand (mm)



Webcode: DQEEHA



Door deze code in te voeren in de productconfigurator ontvangt u exacte snij- en inbouwmaten voor de verwerking van de inliggende toepassing van AVENTOS HK-XS.

www.blum.com/configurator



Meer informatie over AVENTOS HK-XS:
www.blum.com/aventoshkxs