

AVENTOS HF




BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum



Videoclip pentru montarea AVENTOS HF
www.blum.com/assemblyaventoshf



Factor de putere (LF) =
Înălțime corp (KH) [mm] x greutate front de jos (FG)
și de sus, inclusiv mâner (G) [kg]

Fronturi

Lemn

ramă de aluminiu lată

ramă de aluminiu îngustă

În cazul zonelor de suprapunere, se recomandă utilizarea mecanismului de ridicare mai puternic.

Set mecanisme de ridicare

LF 2600–5500 (1 buc. LF 960–2650)

20F2200.05

LF 5350–10150

20F2500.05

LF 9000–17250 (3 buc. LF 13500–25900)

20F2800.05

Set SERVO-DRIVE

Începând de la 3 mecanisme de ridicare, recomandăm
utilizarea a 2 unități de antrenare sincronizate

21FA000

Set capace de acoperire

20F8020

Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

21F8020

Set de brațe telescopice

KH 480–570 mm

20F3200.01

KH 560–710 mm

20F3500.01

KH 700–900 mm

20F3800.01

KH 760–1040 mm

20F3900.01

Plăcuță de montaj pentru brațe telescopice

Înșurubare*

175H3100

175H5800

EXPANDO

177H3100E

Presare

177H3100

Balama CLIP top 120°

Înșurubare*

70T5550.TL

72T5550A.TL

INSERTA

70T5590BTL

Plăcuță de montaj pentru balama CLIP top 120°

Înșurubare*

175H3100

EXPANDO

177H3100E

Presare

177H3100

Balama intermediară CLIP top

Înșurubare*

78Z5500T

78Z550AT

EXPANDO

78Z553ET

Plăcuță de montaj pentru balama intermediară CLIP top

Înșurubare*

175H3100

175H5A00

EXPANDO

177H3100E

Presare

177H3100

Limitator unghi de deschidere

104°

20F7051

83°

20F7011

* Pentru fronturile de lemn, utilizați 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00) pentru fiecare parte.
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare parte.



Cu greutatea frontului și înălțimea corpului calculați factorul de putere al mecanismului de ridicare. Suntem bucuroși să vă susținem cu alegerea de produse la adresa www.blum.com/configurator

Informație

SERVO-DRIVE

Standard

LF

FG

G

KH

FB

FH

Mâner

Înălțimea corpului

Lățimea frontului

Înălțimea frontului

AVENTOS HS



BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum



Videoclip montaj AVENTOS HS
www.blum.com/assemblyaventoshs

Pentru alegerea mecanismului de ridicare potrivit, aveți nevoie de înălțimea corpului și de greutatea frontului inclusiv mâner.

În cazul zonelor de suprapunere, se recomandă utilizarea mecanismului de ridicare mai puternic.

Set mecanisme de ridicare

KH 350–525 mm

20S2A00.05

20S2B00.05

20S2C00.05

Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

20S2D00.05

20S2E00.05

20S2F00.05

Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

KH 526–675 mm

20S2G00.05

20S2H00.05

20S2I00.05

Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

KH 676–800 mm

20S2J00.05

20S2K00.05

20S2L00.05

Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

350

2.00–5.00

4.50–9.50

9.25–10.50

526

3.00–6.75

6.25–13.00

12.00–16.50

676

3.50–8.00

7.00–13.50

13.00–21.50

355

2.00–4.75

4.50–9.50

9.25–10.50

530

3.00–6.75

6.25–12.75

11.75–16.75

680

3.50–8.00

7.00–13.50

13.00–21.50

360

2.00–4.75

4.50–9.50

9.25–10.75

535

3.00–6.75

6.25–12.75

11.75–16.75

685

3.50–8.00

7.00–13.25

12.75–21.50

365

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.00

540

3.00–6.50

6.00–12.75

11.75–17.00

690

3.50–7.75

6.75–13.25

12.75–21.50

370

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.00

545

3.00–6.50

6.00–12.50

11.50–17.25

695

3.50–7.75

6.75–13.25

12.50–21.50

375

2.25–4.50

4.50–9.25

9.00–11.25

550

3.00–6.50

6.00–12.50

11.50–17.25

700

3.50–7.75

6.75–13.25

12.50–21.50

380

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.25

555

3.00–6.50

6.00–12.50

11.50–17.50

705

3.50–7.75

6.75–13.25

12.25–21.50

385

2.00–4.75

4.50–9.25

9.00–11.50

560

3.00–6.50

6.00–12.25

11.25–17.50

710

3.50–7.75

6.75–13.25

12.25–21.25

390

2.00–4.75

4.50–9.00

8.75–11.50

565

3.00–6.25

5.75–12.25

11.25–17.75

715

3.50–7.50

6.75–13.00

12.00–21.25

395

2.00–4.75

4.50–9.00

8.75–11.75

570

3.00–6.25

5.75–12.25

11.25–17.75

720

3.50–7.50

6.75–13.00

12.00–21.25

400

2.00–4.75

4.25–9.00

8.75–12.00

575

3.00–6.25

5.75–12.00

11.00–18.00

725

3.50–7.50

6.75–13.00

12.00–21.00

405

2.25–4.50

4.25–9.00

8.75–12.00

580

3.00–6.25

5.75–12.00

11.00–18.00

730

3.50–7.50

6.75–13.00

11.75–21.00

410

2.25–4.50

4.25–9.00

8.75–12.25

585

3.00–6.25

5.75–12.00

10.75–18.25

735

3.50–7.50

6.50–13.00

11.75–20.75

415

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–12.50

590

3.00–6.00

5.50–12.00

10.75–18.25

740

3.50–7.25

6.50–12.75

11.75–20.75

420

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–12.50

595

3.00–6.00

5.50–11.75

10.50–18.50

745

3.50–7.25

6.50–12.75

11.50–20.50

425

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–12.75

600

3.00–6.00

5.50–11.75

10.50–18.50

750

3.50–7.25

6.50–12.75

11.50–20.50

430

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–12.75

605

3.00–6.00

5.50–11.75

10.50–18.50

755

3.75–7.25

6.50–12.50

11.25–20.25

435

2.25–4.50

4.25–8.75

8.50–13.00

610

3.00–6.00

5.50–11.75

10.50–18.50

760

3.75–7.25

6.50–12.75

11.25–20.25

440

2.25–4.50

4.25–8.50

8.25–13.00

615

3.00–5.75

5.50–11.50

10.25–18.75

765

3.75–7.25

6.50–12.50

11.00–20.25

445

2.25–4.50

4.25–8.50

8.25–13.25

620

3.00–5.75

5.50–11.50

10.25–18.75

770

3.75–7.00

6.25–12.50

11.00–20.25

450

2.25–4.25

4.00–8.50

8.25–13.50

625

3.00–5.75

5.50–11.50

10.25–18.75

775

3.75–7.00

6.25–12.50

11.00–20.25

455

2.25–4.25

4.00–8.50

8.25–13.50

630

3.00–5.75

5.50–11.50

10.25–18.75

780

4.00–7.00

6.25–12.50

10.75–20.25

460

2.25–4.25

4.00–8.25

8.00–13.75

635

3.00–5.50

5.25–11.50

10.25–18.75

785

4.00–7.00

6.25–12.50

10.75–20.00

465

2.25–4.25

4.00–8.25

8.00–13.75

640

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–18.75

790

4.00–7.00

6.00–12.25

10.75–20.00

470

2.50–4.25

4.00–8.25

8.00–14.00

645

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–18.75

795

4.00–7.00

6.00–12.25

10.50–20.00

475

2.50–4.25

3.75–8.00

7.75–14.00

650

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–19.00

800

4.00–7.00

6.00–12.25

10.50–20.00

480

2.50–4.25

3.75–8.00

7.75–14.25

655

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–19.00

485

2.50–4.25

3.75–8.00

7.75–14.25

660

3.00–5.50

5.25–11.25

10.00–19.00

490

2.50–4.25

3.75–7.75

7.50–14.50

665

3.00–5.25

5.00–11.00

09.75–19.00

495

2.50–4.25

3.75–7.75

7.50–14.50

670

3.00–5.25

5.00–11.00

09.75–19.00

500

2.50–4.25

3.50–7.75

7.50–14.75

675

3.00–5.25

5.00–11.00

09.75–19.00

505

2.50–4.00

3.50–7.75

7.50–14.75

510

2.50–4.00

3.50–7.75

7.50–14.75

515

2.50–4.00

3.50–7.50

7.25–14.75

520

2.50–4.00

3.50–7.50

7.25–15.00

525

2.50–4.00

3.25–7.50

7.25–15.00

Exemplu

Înălțimea corpului KH = 600 mm
Greutate front = 10 kg
Alegere mecanism de ridicare = 20S2E00.05
KH = 602 mm → 600 mm
KH = 603 mm → 605 mm

Set SERVO-DRIVE

La fronturi comune, se recomandă câte o unitate de antrenare SERVO-DRIVE perperntu fiecare corp!

21FA000

Set pachet de pârghii

20S3500.06

Set pachet de pârghii pentru SERVO-DRIVE

21S3500.01

Set capace de acoperire

20S8020

Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

21S8020

Set cuplaje de front

Înșurubare*

20S4200

20S4200A

Cuplaj de front pentru fronturi subțiri

EXPANDO T

20S42T1

Bară de stabilizare transversală rotundă

Lungime 1.061 mm

20Q1061UN

☐ Lățime interioară corp LW - 129 mm

☒ Lățime interioară corp LW - 164 mm

Piesă de legătură pentru stabilizare transversală

Începând de la lățime interioară corp LW 1.190 mm

20Q153ZN

☐ Lățime interioară corp LW / 2 - 147 mm

☒ Lățime interioară corp LW / 2 - 165 mm

* Pentru fronturile de lemn folosiți 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00) pentru fiecare parte.
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare parte.



Informații suplimentare referitoare la AVENTOS HS
www.blum.com/aventoshs

AVENTOS HL



BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum



Videoclip montaj AVENTOS HL
www.blum.com/assemblyaventoshl

Pentru alegerea mecanismului de ridicare potrivit, aveți nevoie de înălțimea corpului și de greutatea frontului inclusiv mâner.

În cazul zonelor de suprapunere, se recomandă utilizarea mecanismului de ridicare mai puternic.

Set mecanisme de ridicare

20L2100.05

20L2300.05

20L2500.05

20L2700.05

20L2900.05

Greutatea frontului, inclusiv mâner (kg)

KH (mm)

300–349

350–399

400–550

450–580

1.25–4.25

1.25–2.50

1.75–3.50

2.00–5.25

3.50–7.25

1.75–5.00

2.75–6.75

2.00–5.25

6.50–12.00

4.25–9.00

5.75–11.75

4.25–9.25

11.00–20.00

8.00–14.75

5.75–11.75

4.25–9.25

13.50–20.00

10.50–20.00

Set SERVO-DRIVE

La fronturi comune, se recomandă câte o unitate de antrenare SERVO-DRIVE perperntu fiecare corp!

21FA000

Set pachet de pârghii

KH 300–349 mm

20L3200.06

KH 350–399 mm

20L3500.06

KH 400–550 mm

20L3800.06

KH 450–580 mm

20L3900.06

Set pachet de pârghii pentru SERVO-DRIVE

KH 300–349 mm

21L3200.01

KH 350–399 mm

21L3500.01

KH 400–550 mm

21L3800.01

KH 450–580 mm

21L3900.01

Set capace de acoperire

20L8020

Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE

21L8020

Set cuplaje de front

Înșurubare*

20S4200

20S4200A

Cuplaj de front pentru fronturi subțiri

EXPANDO T

20S42T1

Bară de stabilizare transversală ovală

Lungime 1.061 mm

20Q1061UA

☐ Lățime interioară corp LW - 129 mm

☒ Lățime interioară corp LW - 164 mm

Piesă de legătură pentru stabilizare transversală

Începând de la lățime interioară corp LW 1.190 mm

20Q153ZA

☐ Lățime interioară corp LW / 2 - 147 mm

☒ Lățime interioară corp LW / 2 - 165 mm

* Pentru fronturile de lemn folosiți 4 șuruburi pentru lemn (609.1x00) pentru fiecare parte.
Pentru rame late de aluminiu, utilizați 4 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare parte.



Informații suplimentare referitoare la AVENTOS HL
www.blum.com/aventoshl

FG (kg) Valori orientative

FH (mm)

FB (mm)

400

450

500

550

600

700

800

900

1000

1200

1500

1800

300

1.6

1.7

1.6

1.7

1.9

1.8

1.9

2.2

2.0

2.1

2.4

2.2

2.3

2.6

2.4

2.7

3.0

2.7

3.2

3.5

3.1

3.6

4.0

3.5

4.1

4.5

4.0

4.5

5.0

4.4

5.4

6.1

5.2

6.8

7.6

6.5

5.7

7.0

7.8

6.8

350

1.8

2.0

1.9

2.0

2.3

2.1

2.3

2.5

2.3

2.5

2.8

2.5

2.7

3.0

2.7

3.2

3.0

3.6

4.0

3.5

4.1

4.6

4.0

4.7

5.2

4.4

5.2

5.8

4.9

6.2

6.9

5.9

7.8

8.7

7.3

9.3

10.4

8.7

400

2.1

2.3

2.1

2.3

2.6

2.3

2.6

2.9

2.6

2.8

3.2

2.8

3.1

3.5

3.0

3.6

4.0

3.5

4.1

4.6

4.0

4.7

5.2

4.4

5.2

5.8

4.9

6.2

6.9

5.9

7.8

8.7

7.3

9.3

10.4

8.7

450

2.3

2.6

2.3

2.6

2.9

2.6

2.9

3.2

2.8

3.2

3.6

3.1

3.5

3.9

3.4

4.1

4.5

3.9

4.7

5.2

4.4

5.2

5.8

4.9

5.8

6.5

5.5

7.0

7.8

6.5

8.7

9.7

8.1

10.5

11.7

9.6

500

2.6

2.9

2.6

2.9

3.2

2.8

3.2

3.6

3.1

3.6

4.0

3.4

3.9

4.3

3.7

4.5

5.1

4.3

5.2

5.8

4.8

5.8

6.5

5.4

6.5

7.2

6.0

7.8

8.7

7.1

9.7

10.8

8.8


AVENTOS HK top

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
by Blum

Videoclip montaj
AVENTOS HK top
www.blum.com/
aventoshktopassembly




1	Factor de putere (LF) = [înălțime corp (KH) [mm] x greutatea front (FG), inclusiv greutatea dublă a mânerului (G) [kg]		Fronturi	
	Lemn	ramă de aluminiu lată	ramă de aluminiu îngustă	
				
În cazul zonelor de suprapunere, se recomandă utilizarea mecanismului de ridicare mai puternic.				
■ Set mecanisme de ridicare cu euroșuruburi premontate				
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310	
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510	
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2710	
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2910	
■ Set mecanisme de ridicare pentru TIP-ON cu euroșuruburi premontate				
	LF 420–1610	OW 107°	22K2310T	
	LF 930–2800	OW 107°	22K2510T	
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2710T	
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2910T	
■ Set mecanisme de ridicare cu șurub pentru lemn cu determinare poziție				
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300	
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500	
	LF 1730–5200	OW 107°	22K2700	
	LF 3200–9000	OW 107°	22K2900	
■ Set mecanisme de ridicare pentru TIP-ON cu șurub pentru lemn cu determinare poziție				
	LF 420–1610	OW 107°	22K2300T	
	LF 930–2800	OW 107°	22K2500T	
	LF 1730–5200	OW 100°	22K2700T	
	LF 3200–9000	OW 100°	22K2900T	
■ Set SERVO-DRIVE				
	Începând de la 3 mecanisme de ridicare, recomandăm utilizarea a 2 unități de antrenare sincronizate		23KA000	
■ Set capace de acoperire				
			22K8000	
■ Set capace de acoperire pentru SERVO-DRIVE				
			23K8000	
■ Set cuplaje de front				
	Înșurubare *	20S4200		20S4200A
■ Cuplaj de front pentru fronturi subțiri				
	EXPANDO T	20S42T1		
■ Set TIP-ON				
	până la KH 600 mm	956.1004		
■ Plăcuță de adaptare				
	Plăcuță de adaptare dreaptă	956.1201		
	Plăcuță de adaptare în cruce	956A1501		
* Pentru fronturile de lemn, utilizați 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00) pentru fiecare parte. Pentru rame late de aluminiu, utilizați 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare parte.				
				
Informații suplimentare referitoare la AVENTOS HK top www.blum.com/aventoshktop				

AVENTOS HK-S

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum

Videoclip montaj
AVENTOS HK-S
www.blum.com/
assemblyaventoshks




</







AVENTOS HK-XS

BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum

Videoclip montaj
AVENTOS HK-XS
www.blum.com/
assemblyaventoshkxs



	Factor de putere (LF) = Înălțime corp (KH) [mm] x greutatea front (FG), inclusiv greutatea dublă a mânerului (G) [kg]		Fronturi		
			Lemn	ramă de aluminiu lată	ramă de aluminiu îngustă
					
Când este utilizat pe ambele părți, factorul de putere LF se dublează. În cazul zonelor de suprapunere, se recomandă utilizarea mecanismului de ridicare mai puternic.					
☐ Mecanism de ridicare					
	LF 200–1000	OW 105°	20K1101		
	LF 500–1500	OW 105°	20K1301		
	LF 800–1800	OW 105°	20K1501		
☒ Mecanism de ridicare pentru TIP-ON					
	LF 180–800	OW 105°	20K1101T		
	LF 500–1200	OW 105°	20K1301T		
	LF 800–1600	OW 105°	20K1501T		
☐ ☒ Fixare pe corp					
	Înșurubare*		20K5101		
	EXPANDO		20K51E1		
☐ ☒ Cuplaj de front					
	Înșurubare*		20K4101	20K4101A	
	EXPANDO		20K41E1		
☐ Balama CLIP top BLUMOTION 110° / Balama pentru ramă de aluminiu 95°					
	INSERTA		71B3590		
	Înșurubare*		71B3550	71B950A	
☒ Balama CLIP top 110° / Balama pentru ramă de aluminiu 95°					
	INSERTA		70T3590.TL		
	Înșurubare*		70T3550.TL	70T950A.TL	
☐ ☒ Plăcuță de montaj					
	Înșurubare *		175H3100		
	EXPANDO		177H3100E		
☒ Set TIP-ON					
	până la KH 600 mm		956.1004		
☒ Plăcuță de adaptare					
	Plăcuță de adaptare dreaptă		956.1201		
	Plăcuță de adaptare în cruce		956A1501		
☐ ☒ Limitator unghi de deschidere					
	OW 86°		70T3553		
* Pentru fronturile de lemn, utilizați 2 șuruburi pentru lemn (609.1x00) pentru fiecare parte. Pentru rame late de aluminiu, utilizați 2 șuruburi cu cap înecat pentru tablă (660.0950) pentru fiecare parte.					
 Informații suplimentare referitoare la AVENTOS HK-XS www.blum.com/aventoshkxs					

Cu greutatea frontului și înălțimea corpului calculați factorul de putere al mecanismului de ridicare. Suntem bucuroși să vă susținem cu alegerea de produse la adresa www.blum.com/configurator

Informație		
	SERVO-DRIVE	G Mâner
	Standard	KH Înălțimea corpului
	TIP-ON	FB Lățimea frontului
LF	Factor de putere	FH Înălțimea frontului
FG	Greutatea frontului	OW Limitator unghi de deschidere

FG (kg) Valori orientative